



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 2,8
GTIN	4045197956170
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 61,8 mm

Lastu-urien pituus L_c : 66 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s : 2,8 mm

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyvyys L_2	61,8 mm
varren Ø D_s	2,8 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L_c	66 mm

Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN 340
Nimellis-Ø D _c	2,8 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora