

**Garant****Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	860050 800
GTIN	4045197559692
Tuoteluokka	81D

**Kuvaus****Malli:**

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160.

Liikkuva painolevy integroidulla **ruuvilukitsimella estää ruuvin** aukeamisen tärinän vuoksi. Erinomainen vääntöteho **kahvalla**, jossa on pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskuluja PP-ydin. Pintarakenne luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset. **Ilman suojusta.**

**Standardi:****DIN 5117****Varaosa:**

Suojakansi nro 860051.

**Tekninen kuvaus**

Ulottuma	120 mm
----------	--------

Leukaväli	800 mm
Liukukiskon poikkipinta	35×11 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Paininpääsarja 12 osaa Tyyppi 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------