



Työntömitta, Mittausalue: 3000 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415195 3000
GTIN	4045197997302
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Nonius heijastamattomiksi mattakromattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkät mittausleuat suurien työkappaleiden ja työkappaleen Ø:n mittaukseen.** Lukitusruuvi. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Hienosäätö.

kaikki osat: Karkaistu

Standardi: Tehdasnormi

Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Kalibrointi: A1

Lukema: 0,05 mm

Jaotus: 1/20 mm

virheraja: 0,64 mm

Leukapituus: 200 mm

Sisämittauskärjen Ø: 50 mm

Paino: 19 kg

Tekninen kuvaus

virheraja	0,64 mm
Sisämittauskärjen Ø	50 mm
Lukema	0,05 mm
Jaotus	1/20 mm
Leukapituus	200 mm
Paino	19 kg
Mittausalue	0 - 3000 mm

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Kalibrointi	A1
Standardi	Tehdasnormi
Noniuksen jako mm/tuumaa	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

Kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 3000 mm	011030 3000
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940