



Reikäjyrsin, KM litteä, Ø h10 DC: 46mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 118505 46 |
| GTIN | 4045197956842 |
| Tuoteluokka | 12C |

Kuvaus

Malli:

Porakruunu ja varsi yhdestä kappaleesta (karkaistu), erittäin vakaa ja virheetön pyörintä. **Kapeat KM-leikkuuterät, positiivisen rintakulman ja suuren päästökulman** ansiosta hyvä lastuamisteho vähäisellä lastuamisvoimalla.

Keskiöpora vaihdettava, varressa 3 kiinnityspintaa.

Lastuamisleveys 1,9 mm, kaikki koot. Ø-toleranssi: + 0,15 / – 0,05 mm.

Mitta L: **kaikki koot = 11,8 mm**

Käyttö:

Käytettäväksi kiinteästi asennetuissa koneissa. Soveltuu hyvin kuituvahvisteisille muoveille (GFK ja CFK).

Vain lattamateriaaleille, joiden vahvuus on enintään 5 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Nimellis-Ø D _c | 46 mm |
| Varren Ø | 10 mm |
| Pituus L | 11,8 mm |
| Malli | litteä |
| Lastuava aine | KM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
| Ø-toleranssi | –0,05 / 0,15 mm |

| | |
|-------------|---------------|
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 70 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | M |
| Grafiitti, GFK, CFK | soveltuu | 80 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |