



Itsetasaava ristilinjalaser LINO, Tyyppi: L2G



Tilaustiedot

Tilausnumero	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Tuoteluokka	47C

Kuvaus

Malli:

Vankka, ergonominen muovirunko; pöly- ja roiskevesisuojaattu. **Vihreät laserlinjat takaavat optimaalisen näkyvyyden. Jopa 400 % parempi näkyvyys kuin punaisella lasersäteellä.** Pulssitoiminto ja energiansäästötila: **Erittäin pitkä käyttöikä**, jopa 44 tuntia käytettäessä litiumioniakkua. Magneettinen sovitin voidaan kiinnittää mihin tahansa seinään, jossa on teräselementtejä. **Vapaasti käännettävä ja irrotettava magneetin ansiosta.** Lukitus viistoja projektiota varten ja kuljetussuojaksi.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää adapterin, litiumioniakun, laturin, pariston pidikkeen, kohdelevyn ja laukun.

Tekninen kuvaus

Säätöalue	±4 astetta
Leveys	60 mm

IP-suojausluokka	IP 54
virheraja	0,2 mm/m
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Kantama	35 m
Syvyys	100 mm
Laserluokka	2
Kantama vastaanottimen kanssa	80 m
Paino	530 g
Korkeus	110 mm
Laserin väri	vihreä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Ristiviivalaser

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------