



## Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 200mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 860000 200    |
| GTIN         | 4008158008707 |
| Tuoteluokka  | 83J           |

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160.

Puristuspinnassa on muovisuojus.

Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

#### Standardi:

**DIN 5117**

#### Varaosa:

Suojakansi nro 860115.

### Tekninen kuvaus

|           |        |
|-----------|--------|
| Leukaväli | 200 mm |
| Uloittuma | 100 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Liukukiskon poikkipinta | 27×7 mm  |
| Tuotetyyppi             | Puristin |

---

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Vario-puristusleukapari                  | 862950    |
| Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 30 mm | 860115 30 |