



Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860000 2000
GTIN	4008158011257
Tuoteluokka	83J

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. **Ilman suojusta.**

Kiinnitysvoima enintään 7000 N.

Standardi:

DIN 5117

Varaosa:

Suojakansi nro 860115.

Tekninen kuvaus

Ulottuma	120 mm
Liukukiskon poikkipinta	35×11 mm

Leukaväli	2000 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpääsarja 8 osaa Paininlevyn Ø 37 mm	860115 37
Täydellinen alaos momenttiruuvipuristimeen Tyyppi 500	860060 500
Vario-puristusleukapari	862950