



## Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860000 250
GTIN	4008158008769
Tuoteluokka	83J

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160.

Puristuspinnassa on muovisuojus.

Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

#### Standardi:

**DIN 5117**

#### Varaosa:

Suojakansi nro 860115.

### Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	29×9 mm
Ulottuma	120 mm

Leukaväli	250 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 30 mm	860115 30
Vario-puristusleukapari	862950