

Garant**Komponentit liikutettaville laatikostokaapeille Työntösuunta, sivuseinämä,
Tyyppi: R36E****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Tuoteluokka	91H

Kuvaus**Malli:**

Rullanpidikepari – sisältää 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (halkaisija 100 mm), jossa kiinnitysjarra liitettynä kulloinkin poikkiapienan avulla. **Huomioi renkaiden kulkusuunta.** Kantokyky 600 kg kuorman jakautuessa tasaisesti.

Sopii:

Pyöränkannatinpari, joka sopii tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) työkalukaapin runkoon, **mitat 36×36 E, 54×36 E, 64×36 E, 78×36 E.** Turvallisuussyistä (kaatumisvaara) rungon maksimihyötykorkeus 1 225 mm (mitoissa 78×36E maksimihyötykorkeus 900 mm). **Työnnetään sivuseinästä käsin.**

Huomautus:

- **Vetolaatikat siirrettävissä työkalukaapeissa on varustettava vetolaatikoiden yksittäislukituksella. Näin laatikat lukittuvat suljettaessa automaattisesti, joten ne eivät pääse kuljetuksen aikana aukeamaan. Tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) vetolaatikoiden yksittäislukitukset varaosaluettelosta numerolla 949605.**
- **Huomioi pyörien kantavuudessa (600 kg) kaapin omapaino.**
- **Huomioi pyörien toivottu liikkumissuunta.**

Tekninen kuvaus

tyyppi	R36E
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2

Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
enimmäiskantokyky yhteensä	600 kg
Kulkusuunta	Kaapin syvyys suunnassa
Tuotetyyppi	Kahva