



Vaihdeettava, yhden käden puristin, Leukaväli: 450mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860280 450
GTIN	4008158028545
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko vedettyä terästä, mustattu. Säättövarsi, liukukiskon leuka, runko ja pumppuvipu lasikuituvahvisteista polyamidia (murtumaton). Suuret, tasaiset kiinnitysleuat mahdollistavat kiinnityksen kiskon ympäri. Kätevä vääntönuppi, jolla puristus voidaan muuttaa levittämiseksi. Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, miellyttävä yhden käden käyttö pienemmällä kiristysvoimalla (enint. 1200 N).

Puristus ja levitys pikavaihtotoiminnolla.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	450 mm
Levityslaajuus	75 - 535 mm
Ulottuma	85 mm
Liukukiskon poikkipinta	20×5 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	1200 Nm

Tuotetyyppi

Puristin