



Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: 59043



Tilaustiedot

Tilausnumero	079656 59043
GTIN	616026590434
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-aiikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsitus. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja värinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso.

Dynorbital-Spirit-epäkeskohiomakone (152 mm) keskusmuun. **Hienohiontaan** 2,5 mm:n iskulla. **Oma imulaite** letkun ja toimitukseen sisältyvän pölypussin kautta, mukana tarralaikka nro 567872 koko 150.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Huomautus:

Tarrahioma-aiikat katso nro 567775 tai 567901.

Tarrahioma-aiikan DynaMaze nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja nrolle 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Tekninen kuvaus

Imurityyppi	Oma pölynpoisto
Toimintääni	77 dB(A)
Paino	0,6 kg
Hioma-aiikan Ø	150 mm

Enimmäiskierroslukku	12000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Enimmäisilmantarve	396 l/min
Valmistajamerkintä	Dynaorbital 152 mm
Liikepituus	2,5 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskoiomakone

Tarvikkeet

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 320	567775 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 800	567775 800
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 240	567775 240
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 400	567775 400
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 180	567775 180
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 120	567775 120
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 40	567775 40
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 80	567775 80
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 600	567775 600
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 60	567775 60