



Lakaisukone, Valmistajamerkintä: SW200



Tilaustiedot

Tilausnumero	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Tuoteluokka	07C

Kuvaus

Malli:

Käsinohjattavat lakaisukoneet, joissa ilman työkaluja säädettävä sivuharja ja päätela parasta puhdistustulosta varten myös vaihtelevilla pinnoilla.

Manuaalinen toimilaite, **suuri keruusäiliö, pitkän käyttöiän takaavat ruostumaton kehys ja taitettava kahva.**

Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

Käyttö:

Sekä koviille että pehmeille lattiamateriaaleille. Soveltuu erinomaisesti lehtien ja kuivan lian lakaisuun vähäisessä määrin, kruunukorkkien, tupakantumppien jne. keruuseen.

Toimituksen sisältö:

Käsikäyttöinen lakaisukone, pääharjatela, sivuharja, integroitu suodatin. Pääharjatela ja sivuharja.

Tekninen kuvaus

Paino	19,5 kg
Pituus	1470 mm
Leveys	850 mm

Valmistajamerkintä	SW200
Työskentelyleveys sivuharjoilla	700 mm
Säiliöiden tilavuus	38 l
Korkeus	1120 mm
Teoreettinen kattavuusala	2800 m ² /h
Tuotetyyppi	Lakaisukone