



LED-EX-taskulamppu sis. paristot, Tyyppi: 4AA2B



Tilaustiedot

Tilausnumero	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu taskulamppu, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.

Tehokkaat LED-lamput ovat iskunkestäviä, pöly- ja vesitiiviitä.

LED-heijastintekniikka. LED-käsilamppu, jossa on primääri- ja sekundäärivalo, etukytkin primäärivalolle (loistaa eteenpäin), kertokytkin sekundäärivalolle (loistaa alaspäin). Molempien valonsäteiden samanaikainen käyttö ei lyhennä palamisaikaa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081557 LR6.

Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Mignon, AA
IP-suojausluokka	IP 67
Paino	153 g
Valovirta	170 lm
Pään Ø	35 mm
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 20
Kotelon väri	keltainen

Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Valaisuaika	6 h
Valovirta, porras 2	20 lm
Kokonaispituus	158 mm
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081553 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081552 LR6
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081559 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081554 LR6