

Honeywell**Miellyttävät suojalasit XC®, Linssin sävy: CLEAR****Tilaustiedot**

Tilausnumero	096320 CLEAR
GTIN	7312552110278
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

Mukavat kaksikomponenttisuojalasit, joissa **suuri, vaihdettava linssi** ja **pehmeä nenä- ja otsapehmuste**. Suojalasit tarjoavat **erinomaisen suojan silmien alueelle** ja vääristymättömän näkökentän. Täydellisen istuvuuden takaavat pituudeltaan ja kulmaltaan **säädettävät sangat**. Naarmuuntumaton ja huurtumaton laadukkaan **HydroShield™-pinnoitteen ansiosta**.

Standardi:

EN 166; EN 170

Huomautus:

Nro 096321 - Optikko suorittaa näönkorjauslinssien hionnan. Lisäosa kiinnitetään suojalasien sisään.

Kehyksen tyyppi: Kaaren pituus säädettävä

Linssin pinnoite: huurtumaton

Linssin pinnoite: naarmuuntumaton

UV-suojaja: Vakio

Linssimateriaali: polykarbonaatti

Terän nimitys: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Tekninen kuvaus

Linssimateriaali	polykarbonaatti
Terän nimitys	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Sarja	XC®
UV-suojaja	Vakio

Linssin pinnoite	huurtumaton
Linssin pinnoite	naarmuuntumaton
Yleinen nimitys	EN 166 FT
Kehyksen tyyppi	Kehyspehmusteet
Kehyksen tyyppi	Kaaren säde säädettävä
Kehyksen tyyppi	Kaaren pituus säädettävä
Tuotetyyppi	Suojalasit