



Turvaletkukela, muovirunko Paineilma, Ø 8 ×12 mm, Tyyppi: 10S



Tilaustiedot

Tilausnumero	080072 10S
GTIN	7391390327154
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Turvaletkukela, letkuohjaus ja ohjattu, vahva vetolaite.

Erittäin kestävä, suljettu **muovikotelo**, sopii käytettäväksi likaisissa ja pölyisissä kohteissa.

Pienikokoinen, lisäksi helppo seinä- tai kattokiinnitys, **180° kääntöalue**. Suurille virtausnopeuksille soveltuva **PU-letku**, erittäin kestävä, teräksiset paineilmaliitännät.

Huomautus:

Liitin numerosta 080286.

Tekninen kuvaus

Aukikelausautomaattikka SCS	kyllä
Letkun ulko-Ø	12 mm
Letkun sisä-Ø	8 mm
Letkun materiaali	polyuretaani
Kotelon väri	sininen
Liitäntä lähtö	1/4 tuuma
Suurin käyttöpaine	16 bar
Liitäntä tulo	1/4 tuuma

Letkun väri	sininen
Kotelon materiaali	muovi
Käytettävissä oleva letkun pituus	10 m
Kotelon leveys	406 mm
Kotelon syvyys	190 mm
Kotelon korkeus	313 mm
sopii	Paineilma
Tuotenimen määrite	Ø 8 ×12 mm
Tuotetyyppi	Letkukelat

Tarvikkeet

TurvaliitinSisäkierre Liitännän sisäkierre 3/8 tuuma	080286 3/8
TurvaliitinSisäkierre Liitännän sisäkierre 1/4 tuuma	080286 1/4
TurvaliitinSisäkierre Liitännän sisäkierre 1/2 tuuma	080286 1/2