



Kevytmetallivesivaaka magneetilla, Pituus: 400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	467220 400
GTIN	4005069191771
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Runko suorakulmaprofiilia. Särkymättömät akryylilasilibellit. Erittäin korroosionkestävää kevytmetalliseosta.

Rihlamainen suorakulmaprofiili, kaksi mittauspintaa. Kumipäätytulpat estävät luiston merkinnän yhteydessä. **Vahvat magneetit.**

Tekninen kuvaus

Pystylibellien lukumäärä	1
läpikahva	ei
Pituus	400 mm
Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Vaakalibellien lukumäärä	1
magneetti	kestomagneetti
Kotelon materiaali	Kevytmetalliseos
Tuotetyyppi	Vesivaaka