



Kevytmetallivesivaaka magneetilla, Pituus: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	467220 800
GTIN	4005069191795
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Runko suorakulmaprofiilia. Särkymättömät akryylilasilibellit. Erittäin korroosionkestävää kevytmetalliseosta.

Rihlamainen suorakulmaprofiili, kaksi mittauspintaa. Kumipäätytulpat estävät luiston merkinnän yhteydessä. **Vahvat magneetit.**

Tekninen kuvaus

Pystylibellien lukumäärä	1
läpikahva	ei
Pituus	800 mm
Vaakalibellien lukumäärä	1
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
magneetti	kestomagneetti
Kotelon materiaali	Kevytmetalliseos
Tuotetyyppi	Vesivaaka