



Nopeasti vaihdettava kierteisyistukka M3 - M12, Varren Ø d: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319445 20
GTIN	4045197959645
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

Elastinen pituuden takaus, kevyt liike kuulaohjainholkin ansiosta.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Erikoistarvike:

Pikavaihtoistukat nro 335420 - 335620.

Tekninen kuvaus

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
Varren Ø d ₁	20 mm
Ulkonema L	56 mm
Pituudentasaus, työntö	7 mm
Pituudentasaus, veto	7 mm
Istukan ulko-Ø D	38 mm
Tuotetyyppi	VDI-kierteisyistukka

