



## Nopeasti vaihdettava kierteisyistukka M3 - M12, Varren Ø d: 30mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319445 30
GTIN	4045197959652
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

**Malli:**

Elastinen pituuden takaus, kevyt liike kuulaohjainholkin ansiosta.

**Standardi:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Erikoistarvike:**

**Pikavaihtoistukat** nro 335420 - 335620.

### Tekninen kuvaus

Varren Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Ulkonema L	61,5 mm
Pituudentasaus, työntö	7 mm
Pituudentasaus, veto	7 mm
Istukan ulko-Ø D	38 mm
Tuotetyyppi	VDI-kierteisyistukka

