

**Garant****Kartiupotin 75°, pinnoittamaton, Ulko-Ø: 8mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 150425 8      |
| GTIN         | 4045197959515 |
| Tuoteluokka  | 11M           |

**Kuvaus****Malli:**

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia. Tämän ansiosta syväupotustyö on yhtä kevyttä ja **värinätöntä** kuin purseenpoisto tai upotus.

**Tekninen kuvaus**

|   |                |
|---|----------------|
| Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,09 mm/kierr, |
| Terien lkm Z                                | 3              |
| Ulko-Ø                                      | 8 mm           |
| varren Ø D <sub>s</sub>                     | 6 mm           |
| Kokonaispituus L                            | 50 mm          |
| Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen       | 2 mm           |
| Pinnoitus                                   | pinnoittamaton |
| Kärkiupottimen kärkikulma                   | 75 astetta     |
| Lastuava aine                               | HSS            |
| Standardi                                   | Tehdasnormi    |
| Varsi                                       | Lieriövarsi.   |
| Sisäjähdytys                                | ei             |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Värirenas   | ilman                  |
| Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | soveltuu          | 33 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 28 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 27 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 27 m/min       | P         |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |
| kuiva                         | sopii rajoituksin |                |           |