

Garant**Kartiupotin 75°, pinnoittamaton, Ulko-Ø: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150425 20
GTIN	4045197959539
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia. Tämän ansiosta syväupotustyö on yhtä kevyttä ja **värinätöntä** kuin purseenpoisto tai upotus.

Tekninen kuvaus

Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	3,5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
Kokonaispituus L	63 mm
Terien lkm Z	3
Ulko-Ø	20 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	75 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	ei

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		