

Garant**Kartioupotin TKM 100°, pinnoittamaton, Ulko-Ø DC: 16,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150023 16,5
GTIN	4045197959584
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Helppo ja värinätön upottaminen ja purseenpoisto.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	59 mm
Ulko-Ø	16,5 mm
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	3,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	100 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman

Tuotetyyppi

Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ² märkeä vähintään	sopii rajoituksin	27 m/min	P
kuiva	soveltuu		
	sopii rajoituksin		