

**Garant****Kartiopotin TKM 100°, pinnoittamaton, Ulko-Ø DC: 10,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150023 10,4
GTIN	4045197959560
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Helppo ja värinätön upottaminen ja purseenpoisto.  
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

**Tekninen kuvaus**

Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	2,5 mm
Ulko-Ø	10,4 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/kierr,
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	100 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman

Tuotetyyppi

Porras- ja kärkiupotin

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> märkeä vähintään	sopii rajoituksin	27 m/min	P
kuiva	soveltuu		
	sopii rajoituksin		