

Klauke®**Suuret puristuspihdit, Tyyppi: K06SYNCRO****Tilaustiedot**

Tilausnumero	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Tuoteluokka	76C

Kuvaus**Malli:**

Tehokas pää, välitys ja sisäiset, kierrettävät profiilikiekot. Putkikahva, jossa muovikuoret. Profiilikiekkojen poikkileikkauskohdistus näkyvillä.

Profiilikiekkojen säätö yhdellä kädellä. Taatusti turvallinen poikkileikkauksen kohdistus synkronoidun profiilikiekkojen säädön ansiosta. Ergonominen 2-komponenttikahva ja liukumissuoja molemmilla puolilla. Pidennettävät vipuvarret.

Käyttö:

Eristämättömille **putkikaapelikengille** ja **-liittimille** (normaalimalli).

Huomautus:

Ei DIN-standardin mukaisille puristuskaapelikengille ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille. DIN- ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille puristuspihdit saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Paino	2,6 kg
Kokonaispituus	600 - 750 mm
johdinpoikkipinnoille	6 - 120 mm ²
Tuotetyyppi	Puristuspihdit