

**Rekyylitön vasara, muovikuorella päällystetty, Vasaranpään Ø: 45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755260 45
GTIN	4045197959720
Tuoteluokka	72D

Kuvaus**Malli:**

Teräksinen vasaran runko, rekyylitön teräskuulatytteen ansiosta. Vasara on päällystetty kokonaan muovikuorella. Lämmönkestävyys – 20...90 °C.

Tekninen kuvaus

Kotelon materiaali	Teräs
Varren materiaali	Teräs
Vasaranpään Ø	45 mm
Paino	0,68 kg
Kokonaispituus	305 mm
Istukan materiaali	muovipäällysteinen
Pään pituus	90 mm
Tuotetyyppi	Vasara

