

**Rekyylitön vasara, muovikuorella päällystetty, Vasaranpään Ø: 60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755260 60
GTIN	4045197959744
Tuoteluokka	72D

**Kuvaus****Malli:**

Teräksinen vasaran runko, rekyylitön teräskuulatytteen ansiosta. Vasara on päällystetty kokonaan muovikuorella. Lämmönkestävyys – 20...90 °C.

**Tekninen kuvaus**

Paino	1,36 kg
Vasaranpään Ø	60 mm
Varren materiaali	Teräs
Kotelon materiaali	Teräs
Kokonaispituus	380 mm
Istukan materiaali	muovipäällysteinen
Pään pituus	115 mm
Tuotetyyppi	Vasara

