

**Rekyylitön vasara, muovikuorella päällystetty, Vasaranpään Ø: 50mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 755260 50 |
| GTIN | 4045197959737 |
| Tuoteluokka | 72D |

Kuvaus**Malli:**

Teräksinen vasaran runko, rekyylitön teräskuulatytteen ansiosta. Vasara on päällystetty kokonaan muovikuorella. Lämmönkestävyys – 20...90 °C.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|--------------------|
| Paino | 0,9 kg |
| Kotelon materiaali | Teräs |
| Kokonaispituus | 325 mm |
| Vasaranpään Ø | 50 mm |
| Varren materiaali | Teräs |
| Istukan materiaali | muovipäällysteinen |
| Pään pituus | 100 mm |
| Tuotetyyppi | Vasara |

