

**Rekyylitön vasara, muovikuorella päällystetty, Vasaranpään Ø: 35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755260 35
GTIN	4045197959713
Tuoteluokka	72D

Kuvaus**Malli:**

Teräksinen vasaran runko, rekyylitön teräskuulatytteen ansiosta. Vasara on päällystetty kokonaan muovikuorella. Lämmönkestävyys – 20...90 °C.

Tekninen kuvaus

Vasaranpään Ø	35 mm
Varren materiaali	Teräs
Kokonaispituus	290 mm
Kotelon materiaali	Teräs
Paino	0,45 kg
Istukan materiaali	muovipäällysteinen
Pään pituus	90 mm
Tuotetyyppi	Vasara

