

Garant**eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h₅ / pistoleveys w: 19/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 274093 tai VDI-pidike nro 319132 – 319133.

Varaosa:

Sulkuruuvi nro 279828 1.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670. Sarja, johon kuuluu kaksi lehteä, joissa molemmissa kiinnitysisukka

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus h ₅	19 mm
Korkeus h ₁	15,7 mm
Pistoleveys w	2 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	40 mm
Sarja	Eco

Kokonaispituus L	96 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo