



LED-EX-taskulamppu sis. paristot, Tyyppi: 4AARFL



Tilaustiedot

Tilausnumero	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu taskulamppu, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.

Tehokkaat LED-lamput ovat iskunkestäviä, pöly- ja vesitiiviitä.

LED-heijastintekniikka. LED-käsi- ja kypärälamppu, jossa on erityinen turvatekniikka.

Tasaisen leveä säteilykulma. Ihanteellinen laajojen alueiden valaisuun patentoidun optisen järjestelmän ansiosta. Korroosionkestävä. Takakytkin. Helppo kiinnittää työ- ja suojakypäriin kypäräpidikkeellä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Kotelon väri	keltainen
Paristotyyppi	Mignon, AA
IP-suojausluokka	IP 67
Pään Ø	35 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 20
Valaisuaika	5,5 h
Valovirta	225 lm

Paino	158 g
Kokonaispituus	158 mm
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081552 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081554 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081553 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081559 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6