

Weidmüller **Kaksinapainen jännitemittari, Tyyppi: COMBIPRO****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Kaksinapainen jännitteentarkastuslaite, ergonominen muoto, veden-, iskun- ja murtumisenkestävä muovikotelo, kaksi testikahvaa magneettipidikkeinen, sopii myös yhden käden käyttöön.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

Standardi:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa 081561 koko LR3, paksummat koetinpäät (ruuvattavat), eristävät suojatulpat.

Tekninen kuvaus

Mittauskohdan valaistus	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Pyörimissuunnan tarkistus	kyllä
Kalibrointi	I1
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Johtavuuden testaus	optinen / akustinen
IP-suojaluokka	IP 65
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Valmistajamerkintä	VT Combi Pro
Napaisuudentarkistus	kyllä
Näyttöalue DC	6 - 690 V
Näyttöalue AC	6 - 690 V
Näyttö	LED
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2x 081561 LR3
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------