

Weidmüller **Kaksinapainen jännitemittari, Tyyppi: DIGIPRO****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Kaksinapainen jännitteentarkastuslaite, ergonominen muoto, veden-, iskun- ja murtumisenkestävä muovikotelo, kaksi testikahvaa magneettipidikkeineen, sopii myös yhden käden käyttöön. Jännitteenkoetin AC True RMS -tehonmittausmenetelmällä. Dioditesti.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

Standardi:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa 081561 koko LR3, paksummat koetinpäät (ruuvattavat), eristävät suojatulpat.

Tekninen kuvaus

Näyttö	digitaalinen LCD
Näyttöalue DC	1 - 1500 V

Pyörimissuunnan tarkistus	kyllä
Vastus	0 - 1,99 kΩ
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
IP-suojausluokka	IP 65
Näyttöalue AC	1 - 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta	kyllä
Valmistajamerkintä	VT Digi Pro
Napaisuudentarkistus	kyllä
Kalibrointi	I1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Johtavuuden testaus	optinen / akustinen
Pitoarvopainike	kyllä
Mittauskohdan valaistus	kyllä
Taajuusmittaus	1 - 950 Hz
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2× 081561 LR3
Kapasitanssi	0,05 - 1999 µF
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------