

Weidmüller **Kaksinapainen jännitemittari, Tyyppi: MASTER****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Kaksinapainen jännitteentarkastuslaite, ergonominen muoto, veden-, iskun- ja murtumisenkestävä muovikotelo, kaksi testikahvaa magneettipidikkeineen, sopii myös yhden käden käyttöön.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

Standardi:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa 081561 koko LR3, paksummat koetinpäät (ruuvattavat), eristävät suojatulpat.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	I1
Napaisuudentarkistus	kyllä

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Näyttö	LED
IP-suojaluokka	IP 54
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Näyttöalue AC	12 - 690 V
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Näyttöalue DC	12 - 690 V
Valmistajamerkintä	VT Master
Johtavuuden testaus	optinen / akustinen
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2× 081561 LR3
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------