



## Kone- ja työpistevalaistus, Tyyppi: 5W



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081321 5W
GTIN	2050001945921
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

**Malli:**

LED-työpajavalaisimet alumiinia, mustat, vipukytkin. Kumipintainen joustovarsi, mukana magneettijalka. LED-konepajavalaisin 5 W, säädettävä valaisukulma 15 – 75°.

**Kuvaus mainosteksti:**

· Heijastuskulma 15–75°.

**Toiminto:**

IP63: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Huomautus:**

Täydennyksenä magneetikantaan on pyynnöstä saatavilla seinäkiinnitys, pöytä- ja seisontajalka.

### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Magneettijalan Ø	83 mm
IP-suojausluokka	IP 63
Valovirta	450 lm

Lamppu voidaan vaihtaa	ei
valoteho	5 W
Nimellisjännite	250 V
Kokonaiskorkeus	480 mm
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin