



Paineilmaiskuruuvain, Tyyppi: W2411



Tilaustiedot

Tilausnumero	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvinväännin.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

Tehokas iskuruuvain.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

· **Tasapainotettu ja ergonominen.**

Käyttö:

Soveltuu kevyisiin asennustöihin.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakkoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Rakenne	Pistooli
Toimintäääni	88 dB(A)
Korkeus	165 mm

Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M10
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Enimmäisilmantarve	678 l/min
Vääntömomenttialue	13 - 80 Nm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7 m/s ²
Valmistajamerkintä	W2411
Paino	1 kg
Enimmäiskierrosluku	7000 min ⁻¹
Pituus	154 mm
Työkalunpitimen väänninprofiili	□
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain