



## Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 113341 2,5    |
| GTIN         | 4045197963758 |
| Tuoteluokka  | 12B           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

#### Käyttö:

**Erityisesti pellin poraukseen.**

### Tekninen kuvaus

|   |                |
|---|----------------|
| Terien lkm Z                                  | 2              |
| Kokonaispituus L                              | 43 mm          |
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub>                     | 2,5 mm         |
| Standardi                                     | DIN 1897       |
| Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>             | 10 mm          |
| suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub> | 6,3 mm         |
| Toleranssi, nimellis-Ø                        | h8             |
| Kärkikulma                                    | 135 astetta    |
| Pinnoitus                                     | pinnoittamaton |
| Lastuava aine                                 | HSS            |
| Sisäjähdytys                                  | ei             |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Värirenkas  | ilman        |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                | sopii rajoituksin |                |           |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                         | soveltuu          |                |           |