



Läpireiän kiinnitystuurna, D1: 7,4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruihin.
- 5-sivuinen työstö mahdollinen.
- Erittäin hyvä toistotarkkuus.
- Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-Ø:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Tekninen kuvaus

D ₂ pienin kiinnitys-Ø	4,1 mm
Ulko-Ø D ₁	7,4 mm
Ulko-Ø D	20 mm
Suurin puristusteho	0,13 mm
Ø D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

Suurin kiristysmomentti	0,7 Nm
Kiinnitysvoima	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Ulko-Ø:n toleranssi	h9
Tuotetyyppi	Kiinnitystuurna