



Kokoteräs-vipuholkki, Leukaväli: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860600 250
GTIN	4008158034409
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.
Enimmäiskiristysvoima 8500 N.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon **puristamiseen suurella puristusvoimalla.**

Tekninen kuvaus

Ulottuma	120 mm
Leukaväli	250 mm
Paino	1,5 kg
Liukukiskon poikkipinta	24,5×9,5 mm
Tuotetyyppi	Puristin

