



Kokoteräs-ruuvipuristin, Leukaväli: 400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860500 400
GTIN	4008158034140
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet.

Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	28×11 mm
Ulottuma	120 mm
Leukaväli	400 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 37 mm

860115 37