



## Kokoteräs-vipuholkki, Leukaväli: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860600 300
GTIN	4008158034430
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.  
Enimmäiskiristysvoima 8500 N.

#### Käyttö:

**Nopeaan** ja helppoon **puristamiseen suurella puristusvoimalla.**

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	140 mm
Liukukiskon poikkipinta	28×11 mm
Paino	2,3 kg
Leukaväli	300 mm
Tuotetyyppi	Puristin

