

**HOLEX****Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113341 5,7
GTIN	4045197965110
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

**Käyttö:**

**Erityisesti pellin poraukseen.**

**Tekninen kuvaus**

suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	10,5 mm
Standardi	DIN 1897
Kokonaispituus L	66 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	5,7 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	19 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		