



## Kokoteräs-vipuholkki, Leukaväli: 120mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860650 120
GTIN	4045197494405
Tuoteluokka	82C

### Kuvaus

#### Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.

#### Käyttö:

**Nopeaan ja helppoon puristamiseen suurella puristusvoimalla.**

### Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	13,5×6,5 mm
Leukaväli	120 mm
Paino	0,5 kg
Ulottuma	60 mm
Tuotetyyppi	Puristin

