



## Peltipora HSS Kaksi-puolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113421 4
GTIN	4045197964663
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

**Malli:**

Ulkopinta höyryoksidoitu.

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Kärkimuoto C.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

**Käyttö:**

**Erityisesti pellin poraukseen.**

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	55 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	8 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Standardi	DIN 1897
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	14 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		