



## Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113341 3,3
GTIN	4045197964267
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

**Malli:**

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

**Käyttö:**

**Erityisesti pellin poraukseen.**

### Tekninen kuvaus

suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	7,1 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	49 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	12 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	3,3 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		