



## Peltipora HSS Kaksi-puolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113421 4,5
GTIN	4045197964694
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Ulkopinta höyryoksidoitu.

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Kärkimuoto C.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

#### Käyttö:

**Erityisesti pellin poraukseen.**

### Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	9,3 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	58 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	4,5 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		