



Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113341 3,5
GTIN	4045197964274
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Murtumaton – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

Käyttö:

Erityisesti pellin poraukseen.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	13 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	7,8 mm
Nimellis-Ø D_c	3,5 mm
Kokonaispituus L	52 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		