

**HOLEX****Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113341 6
GTIN	4045197964564
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

**Murtumaton** – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Kärkimuoto C.

**Käyttö:**

**Erityisesti pellin poraukseen.**

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	19 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Standardi	DIN 1897
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	10 mm
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		