



Peltipora HSS Kaksi-puolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113421 6
GTIN	4045197964717
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Murtumaton – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Kärkimuoto C.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Käyttö:

Erityisesti pellin poraukseen.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	19 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	10 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		