

**Peltipora HSS Kaksi-puolinen, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113421 6,8
GTIN	4045197964724
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Ulkopinta höyryoksidoitu.

Murtumaton – lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. **Kehältä hiottu** (ei viisteitä) – ehkäisee juuttumista.

Kärkimuoto C.

Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Käyttö:

Erityisesti pellin poraukseen.

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	12,8 mm
Lastu-urien pituus L _c	23 mm
Standardi	DIN 1897
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	72 mm
Nimellis-Ø D _c	6,8 mm
Kärkikulma	135 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		