



## Hiomanauha Cubitron™II 784F, 50×2000 mm, Rakeisuus: 80



### Tilaustiedot

Tilausnumero	558511 80
GTIN	2050001948908
Tuoteluokka	53S

### Kuvaus

#### Malli:

**Cubitron™ II -hiomanauha 784F**, jossa on tarkkuusmuotoiltu keraaminen hiomarae ja alumiinioksidi kestäväällä YF-polyesterialustalla (P36 – P80) tai puolijoustavalla XF-polyesterialustalla (P120 – P180). **Taloudelliseen käyttöön vaativissa hiontatehtävissä kiinteillä hiomakoneilla.** Viileä hionta hioma-aineen avulla.

#### Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilaukset. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Sarja	Cubitron™II 784F
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	50 mm
Hiomanauhan pituus	2000 mm
Tuotenimen määrite	50×2000 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	sopii rajoituksin	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
CuZn	sopii rajoituksin	35-45 m/s	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		